


Tekniset tiedot

Varustekiskot


Asennus

Kiinnityskonsolien väli ei saa ylittää 500 mm. Kiinnitys tehdään kiskon takapinnassa olevasta urasta. Varusteet kiinnitetään kiskoon puristimella.




Kuormitus

Kisko kestää kuvan mukaisen 8 kg vääntömomentin 100 mm päässä kohtisuoraan kiskosta. Suuremmalla kuormituksella kisko vääntyy. Se voi haitata puristimen toimintaa.



Seinään kiinnitettävä varustekisko

Varustekisko voidaan kiinnittää seinään kuvan mukaisen seinäkiinnikkeen avulla. Sen tilausnumero on 94460. Kisko on tilattava erikseen. Sopii kiskoille 10×30 ja 10×25.



Potilaspaneelin varustekisko

Seinään tai Aluflex 12 etureunaan voidaan asentaa laitekisko erimittaisilla väliholkeilla.



Varustekisko 10×30

Varustekisko on pinnaltaan mataloksoitua alumiiniprofilia. Sen yläreuna on viistetty. Kisko 10×30 voidaan kiinnittää seinään tai paneeliin. Kiskon takasivulla on kiinnitysura seinäkiinnikkeitä ja kannattimia varten. Uraan sijoitettava muovilista estää lian kerääntymisen.



Varustekisko 10×25

Varustekisko on pinnaltaan mataloksoitua alumiiniprofilia. Se on suorakaiteen muotoinen. Kisko 10×25 voidaan kiinnittää seinään tai paneeliin. Kiskon takasivulla on kiinnitysura seinäkiinnikkeitä ja kannattimia varten. Uraan sijoitettava muovilista estää lian kerääntymisen.



Fagerhultin seinäkisko 18566

Seinäkisko integroidulla laitekiskolla, kiskon ylä- ja alapuolella on ura kiinnitysruuveille. Urien päälle asennetaan muoviprofiili. Päädyt katetaan päätykappaleella. Erittäin helposti asennettava kisko, johon on esiporattu kaikki kiinnitysreiät.

