


Teknisk informasjon

Intensivskinne (IV-skinne)


Montasje

For å få tilstrekkelig stabilitet i skinnen skal avstanden mellom brakettene ikke overstige 500 mm. Utstyr festes på skinnen ved hjelp av en såkalt opphengsklave (U-klave).




Belastning

Skinnen kan utsettes for en belastning på 8 kg, på en avstand på 100 mm rett ut fra skinnen. Ved høyere belastning oppstår en vridning i skinnen som kan påvirke klavens feste.



IV-skinne, veggmontert

Utstyrsskinne kan plasseres på vegg med braketter og veggbrikke. Best. nr. for brakett med veggbrikke er 94460. I best. nr. inngår ikke utstyrsskinne. Passer til skinne 10×30 og 10×25.



IV-skinne for kanal

Aluflex 12 kan utstyres med utstyrsskinne i forkant.



IV-skinne 10×30

Utstyrsskinnen er laget av aluminium med anodisert flate. Fasett overside. Utstyrsskinne 10×30 kan plasseres på vegg eller kanal. På baksiden av skinnen sitter et spor for distanser og festebraketter. I sporet plasseres en plastlist for å unngå at det samler seg smuss.



IV-skinne 10×25

Utstyrsskinnen er laget av aluminium med anodisert flate. Rektangulær form. Utstyrsskinne 10×25 kan plasseres på vegg eller kanal. På baksiden av skinnen sitter et spor for distanser og festebraketter. I sporet plasseres en plastlist for å unngå at det samler seg smuss.



Fagerhults veggskinne 18566

Veggskinne med integrert utstyrsskinne, med spor for festeskruer både over og under skinnen. Sporene dekkes med en plastprofil. Endene dekkes med gavl. En ekstremt lettmontert skinne, da vi forborrer skinnen med alle feste hull.

