


# Teknisk information

## Utrustningsskena


### Montage

För att uppnå tillräcklig stabilitet i skenan skall avståndet mellan konsolerna ej överstiga 500 mm. Utrustning fästs på skenan med hjälp av en s.k. upphängsklove (U-klove).




### Belastning

Skenan kan utsättas för belastning av 8 kg på 100 mm avstånd rakt ut från skenan. Vid högre belastning uppstår vridningen i skenan som kan påverka klovens fastsättning




### Skena väggmonterad

Utrustningsskena kan placeras på vägg med hjälp av konsoler och väggbricka. Best. nr. för konsol med väggbricka är 94460. I best. nr. ingår ej IV-skenan. Passar till skena 10×30 mm och 10×25 mm.



### Skena för panel

Aluflex 12 kan förses med utrustningsskena i framkant.



### Skena 10×30

Utrustningsskena är utförd i aluminium med anodiserad yta. Fasad översida. Utrustningsskena 10×30 mm kan placeras på vägg eller panel. På baksidan av skenan finns ett fästspår för distanser och uppfästningskonsoler. I spåret placeras en plastlist för att undvika smutsansamling.



### Skena 10×25

Utrustningsskena är utförd i aluminium med anodiserad yta. Rektangulär form. Utrustningsskena 10×25 mm kan placeras på vägg eller panel. På baksidan av skenan finns ett fästspår för distanser och uppfästningskonsoler. I spåret placeras en plastlist för att undvika smutsansamling.



### Fagerhults väggskena 18566

Väggskena med integrerad utrustningsskena, med spår för uppfästningsskruvar både över och under skenan. Spåren täcks med en plastprofil. Ändarna täcks med gavel. En extremt lättmonterad skena då vi förborrar skenan med samtliga uppfästningshål.

